

ORGASIL 3000

Código: 3000/C/280/24, 3000/W/280/24,
3000/B/280/24



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1. Orgasil 3000 es un sellador de silicona de curado de acético de una parte, cura para un sellado fuerte y flexible dentro y alrededor de la articulación.
2. Orgasil 3000 es rendidor, de uso general, fácil de usar, el sellador curado exhibe un buen físico propiedades y resistencia a la intemperie, durabilidad, sellado y propiedades adhesivas.

APLICACIONES

1. Utilizado en construcción y decoración familiar.
2. Sellado perimetral alrededor de marcos de ventanas.

CARACTERISTICAS

1. Disponible en una amplia gama de colores.
2. Buena propiedad resistente a la intemperie.
3. Fácil de usar.
4. Flexible sin grietas.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Probado a 23 ± 2 °C, HR 50% ± 5%

Aspecto	Pasta Tixotrópica
Olor	Poco olor
Gravedad específica	0.94
Tiempo formación de película, min	5
Grado de caída, mm	0
Temperatura de aplicación, °C	+5 a +45
Módulo de tracción (MAX), MPa	0.84
Alargamiento a la ruptura, %	700
Dureza, Shore A, 7d	15
Profundidad de curado, mm, 7d	6

NOTAS

Derechos de autor, OCI AMERICAS. Todos los derechos reservados toda la información en este documento y en todas nuestras otras publicaciones (incluidas las electrónicas) es basado en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva de Ocl Americas. Ninguna parte de este documento puede copiarse, mostrarse a terceros, reproducirse, comunicarse al público o utilizarse en de cualquier otra manera sin el consentimiento por escrito de Ocl Americas.

La información técnica en este documento sirve como indicación y no es exhaustivo. Ocl Americas no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido a errores (editoriales), lo incompleto y / o incorrecto de este documento. Esto incluye, pero no es limitado a lo incompleto y / o incorrecto debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación de este documento y la fecha de adquisición del producto. Unirse o indirecto, debido al uso del producto representado en este documento.

El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes del uso del producto.

El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto sea adecuado para su uso previsto. No tenemos influencia en la forma en que el producto se aplica y / o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurren durante el almacenamiento o transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños.

Fecha de revisión: 24/01/2018.

Fecha de Asunto: 21/01/2018.

INTRUCCIONES DE USO

1. Limpie con un agente de limpieza, para mantener las superficies del sustrato completamente limpias.
2. Use el sellador después de que el agente de limpieza se seque, aproximadamente 1 ~ 2 minutos después. Puedes usar dos paños diferentes, uno para agente de limpieza, y el otro para sellador.
3. Para una mejor apariencia, cubra el exterior de las áreas de las articulaciones con grifos de enmascarado antes de la aplicación.
4. Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el sellador a las áreas de unión. Utilice una herramienta inmediatamente después de la aplicación del sellador, hágalo suave y retire la cinta de enmascarar antes de las capas de sellador.

LIMITACIONES

1. Para el sustrato la temperatura de la superficie no debe de exceder + 50 °C o se aplica a temperaturas inferiores a 5 °C.
2. Las superficies no deben tener contacto directo con comida.
3. No utilizar para acristalamiento estructural.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 y 27, humedad entre 30% -70%.

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y rango de humedad.

Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

COLOR

Transparente

Diferentes colores disponibles

EMPAQUE

280 ml

Diferentes envasados disponibles

NOTAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de la operación, lea detenidamente las especificaciones de los productos y material e instrucciones en el empaque del producto.